

Garant**TCMT 110208, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260954 HB7035-1
GTIN	4045197874689
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning