

**Garant****TCMT 16T304, Sort: HB7035-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning