

**Garant****VC.T 160404, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning