

Gänga Gängtolk UNF-2B, Gänga: 3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	486320 3/8
GTIN	2050001691187
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.
Stopptolkar rödmarkerade.
UNF = Unified national fine thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Gänga	3/8 UNF
Varvper tum	24
Gängtyp	UNF
Norm	ANSI B 1.1
Toleransområde	B
Kvalitet	2
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
-------------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90