

Gänga Gängtolk UNF-2B, Gänga: 7/16tum



Beställningsdata

Ordernummer	486320 7/16
GTIN	2050001691194
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.
Stopptolkar rödmarkerade.
UNF = Unified national fine thread.

Norm:**ANSI B 1.1**

Teknisk beskrivning

Gänga	7/16 UNF
Varvper tum	20
Gängtyp	UNF
Norm	ANSI B 1.1
Toleransområde	B
Kvalitet	2
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibrering Gängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
---	-----------

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm

028550 20