

## rörgänga stopp-gängring, Gänga: G1/4tum



### Beställningsdata

Ordernummer	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.  
Stoptolkar rödmarkerade.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**OBS!:**

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	A
Varvper tum	19
Gänga	G1/4
Gäng-Ø	13,16 mm
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk

Toleransområde	A
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Stoppgängring

## Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20