



## Skrutvting, spännvidd a: 1000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860291 1000
GTIN	4008158040158
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Skena av draget stål, galvaniskt förzinkat. Rörlig back med dubbel glidsäkring. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad. Metallförstärkt plasthölje. Spännkraft upp till **8000 N**.

- **Extremt stora spännytor med löstagbara skyddsbackar**
- **Löstagbara skyddsanhåll för arbetsstycken**
- **Vänd underdelen för att bygga om spänntvingen till en spridartving**
- **2-komponentshandtag med invändig sexkant (NV 6) bekväm applicering av spännkraften**

#### Användningsdata:

Tvingen spänner hela vägen runt skenan, dvs även bakom och på sidan av skenan. Det gör att spännpunkter blir åtkomliga som inte kan nås med vanliga skrutvtingar. För spridningsfunktion **kan vändas utan verktyg**.

#### OBS!:

**Efterföljare till produkt nr 860290.**

### Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	29x9 mm
-------------------	---------

Utliggningsbredd	95 mm
Spännvidd e	255 - 1130 mm
spännvidd a	1000 mm
vikt	3,45 kg
maximal spännkraft	8000 N
Produktslag	Skruvtving