



## Skrutvting, spännvidd a: 1250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860291 1250
GTIN	4008158040165
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Skena av draget stål, galvaniskt förzinkat. Rörlig back med dubbel glidsäkring. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad. Metallförstärkt plasthölje. Spännkraft upp till **8000 N**.

- **Extremt stora spännytor med löstagbara skyddsbackar**
- **Löstagbara skyddsanhåll för arbetsstycken**
- **Vänd underdelen för att bygga om spänntvingen till en spridartving**
- **2-komponentshandtag med invändig sexkant (NV 6) bekväm applicering av spännkraften**

#### Användningsdata:

Tvingen spänner hela vägen runt skenan, dvs även bakom och på sidan av skenan. Det gör att spännpunkter blir åtkomliga som inte kan nås med vanliga skrutvingar. För spridningsfunktion **kan vändas utan verktyg**.

#### OBS!:

**Efterföljare till produkt nr 860290.**

### Teknisk beskrivning

spännvidd a	1250 mm
-------------	---------

Spännvidd e	255 - 1355 mm
Utliggnings b	95 mm
vikt	3,87 kg
skenans tvärsnitt	29×9 mm
maximal spännkraft	8000 N
Produktslag	Skruvtving