

rörgänga stopp-gängring, Gänga: G3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	486250 G3/8
GTIN	2050001036315
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stoptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	16,66 mm
Toleransklass	A
Varvper tum	19
Gänga	G3/8
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk

Toleransområde	A
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20