

Garant**Borrstångshållare slitsad, HSK-T 63, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318831 25
GTIN	4045197905208
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

GARANT - Ökad stabilitet och vibrationsdämpande effekt tack vare omslutning av den invändiga skärhållaren.

Användningsdata:

För montering av invändiga skärhållare.
För användning i fleroptionsmaskiner

Teknisk beskrivning

L ₁	79,05 mm
Utvändig-Ø D	55 mm
Spännhylsa D ₁	25 mm
utkragningslängd A-mått	105 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Weldonhållare

