

Garant**eco verktygshållare axiell enkel, vänster, PSC 63, För stålhållare: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	318852 25
GTIN	4045197893307
Artikelklass	31G

Beskrivning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan. Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

För stålhållare	25 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
utkragningslängd A-mått	130 mm
Spännlängd L ₁	102 mm
B	40 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2

Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare