

Garant**eco verktygshållare radiellt, PSC 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318856 25
GTIN	4045197893321
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

GARANT - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan. Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	102 mm
B	40 mm
utkragningslängd A-mått	71 mm
För stålhållare	25 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2

Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare