

**Garant****eco verktygshållare diagonal 45°, vänster, PSC 63, För stålhållare: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318859 25
GTIN	4045197893345
Artikelklass	31G

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**GARANT** - Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet med GARANT eco.

**Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan. Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 **och** 25 mm.

**Teknisk beskrivning**

Spetscentrumförskjutning f	12,7 mm
Utvändig-Ø D	94 mm
B	40 mm
För stålhållare	25 mm
utkragningslängd A-mått	110 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2

Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare