

Garant**Eco BMT-hållare, längsgående, BMT: 55/D****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319884 55/D |
| GTIN | 4045197877369 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarvstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Lämplig för effektiva kylsystem såsom GARANT Eco, men även för andra system. Lämplig för konventionella svarvhållare.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| x | 60 mm |
| h ₁ | 20 mm |
| Passande maskiner | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon |
| L ₂ | 64 mm |

| | |
|----------------|-------------|
| b ₂ | 70,5 mm |
| L ₁ | 64 mm |
| h ₂ | 85 mm |
| Produktslag | Stålhållare |