

Garant**Eco BMT-hållare, tvärgående, BMT: 55/E****Beställningsdata**

Ordernummer	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Lämplig för effektiva kylsystem såsom GARANT Eco, men även för andra system. Lämplig för konventionella svarvhållare.

Användningsdata:

Huvudsakligen för planbearbetning och invändig bearbetning.

Teknisk beskrivning

L ₂	64 mm
h ₁	20 mm
b ₂	45 mm
x	95 mm

Passande maskiner	Emag VL, Emag VT
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Produktslag	Stålhållare