

Garant**Eco BMT-hållare, tvärgående, BMT: 68****Beställningsdata**

Ordernummer	319886 68
GTIN	4045197877420
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarvstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Lämplig för effektiva kylsystem såsom GARANT Eco, men även för andra system. Lämplig för konventionella svarvhållare.

Användningsdata:

Huvudsakligen för planbearbetning och invändig bearbetning.

Teknisk beskrivning

L ₁	100 mm
h ₁	25 mm
b ₂	64 mm
Passande maskiner	Mazak: QT Smart, QT Kompakt

L ₂	68 mm
x	98 mm
h ₂	94 mm
Produktslag	Stålhållare