

Garant**BMT-borrstångshållare, BMT: 55/D****Beställningsdata**

Ordernummer	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

För invändig och utvändig kylning.

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrarstångshållare eller vändskärsborr.

Teknisk beskrivning

x	60 mm
Passande maskiner	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l_1	90 mm
z	60 mm

d_a	40 mm
h_1	85 mm
L_2	64 mm
L_3	45 mm
L_1	64 mm
Produktslag	Stålhållare