

**Spännhuvud slät, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329950 15
GTIN	2050001924223
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø	15 mm
hårdhet	60 HR
back	slät
Profil	rund
längd L	59 mm

Utförande	utan styrstam
fäste	SK 100
Produktslag	Spännhuvud