

**Spännhuvud slät, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 21 mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329950 21     |
| GTIN         | 2050001924285 |
| Artikelklass | 33H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

**Teknisk beskrivning**

|         |       |
|---------|-------|
| spänn-Ø | 21 mm |
| hårdhet | 60 HR |
| back    | slät  |
| Profil  | rund  |
| längd L | 59 mm |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Utförande   | utan styrstam |
| fäste       | SK 100        |
| Produktslag | Spännhuvud    |