

HAINBUCH**Spännhuvud slät, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 24mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329950 24 |
| GTIN | 2050001924315 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------|-------|
| spänn-Ø | 24 mm |
| Profil | rund |
| back | slät |
| hårdhet | 60 HR |
| längd L | 59 mm |

| | |
|-------------|---------------|
| Utförande | utan styrstam |
| fäste | SK 100 |
| Produktslag | Spännhuvud |