

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 48mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329950 48
GTIN	2050001924551
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	48 mm
hårdhet	60 HR
back	slät
Profil	rund
längd L	59 mm

Utförande	utan styrstam
fäste	SK 100
Produktslag	Spännhuvud