

**Spännhuvud slät, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329950 80
GTIN	2050001924872
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	80 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	slät
längd L	59 mm

Utförande	utan styrstam
fäste	SK 100
Produktslag	Spännhuvud