

HAINBUCH**Spännhuvud slät, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 96mm**

Beställningsdata

Ordernummer	329950 96
GTIN	2050001925039
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	96 mm
back	slät
Profil	rund
hårdhet	60 HR
längd L	59 mm

Utförande	utan styrstam
fäste	SK 100
Produktslag	Spännhuvud