


**Spännhuvud med tvärrillor, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329952 16
GTIN	2050001925091
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Med tvärrillor för råmaterial, liten Ø.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	16 mm
Profil	rund
hårdhet	60 HR
back	Tvärrillor
längd L	59 mm

fäste	SK 100
Produktlag	Spännhuvud