



## Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 67mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329954 67     |
| GTIN         | 2050001925602 |
| Artikelklass | 33H           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

#### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

#### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**  
**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

### Teknisk beskrivning

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| spänn-Ø | 67 mm                        |
| hårdhet | 60 HR                        |
| back    | Tvär- och längsgående rillor |
| Profil  | rund                         |

|             |            |
|-------------|------------|
| längd L     | 59 mm      |
| fäste       | SK 100     |
| Produktslag | Spännhuvud |