



Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 77mm



Beställningsdata

Ordernummer	329954 77
GTIN	2050001925701
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**
Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	77 mm
back	Tvär- och längsgående rillor
Profil	rund
hårdhet	60 HR

längd L	59 mm
fäste	SK 100
Produktslag	Spännhuvud