

**HAINBUCH****Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 97mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329954 97
GTIN	2050001925909
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø	97 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	Tvär- och längsgående rillor

längd L	59 mm
fäste	SK 100
Produktslag	Spännhuvud