



Digital kraftmät dosa, mätområde: 0-320kN



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 479130 0-320 |
| GTIN | 2050001674753 |
| Artikelklass | 47F |

Beskrivning

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med digital manometer. Den robusta, enkla mekaniska konstruktionen gör den idealisk för tuffa driftförhållanden. 4 1/2-siffrig display med bakgrundsbelysning för direkt visning av kraftvärdet möjliggör optimal avläsning av kraftvärdet.

Den extra diagramvisningen med dragpekarkfunktion visar tendensen för den aktuella nominella belastningen. Min/max-minne och tarafunktion kan anropas oberoende av huvuddisplayen. För den enkla och störningsbeständiga dataöverföringen har CPG1200 ett mikro-USB-gränssnitt; 3x gängat fästhål M5 i botten av höljet.

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive displayenhet, 3 batterier nr 081561 storlek LR6, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---|
| kolvyta | 80 cm ² |
| mätområde | 0 - 320 kN |
| avläsning | 0,1 kN |
| kraftupptagarens höjd | 41 mm |
| Ø kraftupptagare | 138 mm |
| arbetstemperatur | -10 - 50 °C |
| felgräns | ±0,5 % av mätintervallets maxvärde ±1 siffra % |
| Kolvdimension | 100 mm |
| Antal ingående batterier | 2 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Vridbar display | 300 grad |
| Mätteknik | digital |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Kraftmätare |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|