

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Skruvsats för vändskär	269028 7
Spännhöjd L ₂	9,6 mm
ISO-kod hållare	E10K SDQCR/L07
totallängd L	125 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	13 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500