

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	140 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Utkragningslängd L_1	36 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A12L SDQCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	17 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500