

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
ISO-kod hållare	A10K SDQCR/L07
Utkragningslängd L_1	30 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	14 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	125 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500