

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
Spännhöjd L_2	39 mm
Skruvsats förvändskär	269028 2
Huvudängd L_1	40 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
ISO-kod hållare	A40T SVUBR/L16
Mittförskjutning L_3	27 mm
Underläggsplatta	269005 8
totallängd L	300 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500