

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Huvudängd $L_1$	20,5 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
ISO-kod hållare	A20R SVUBR/L11
totallängd $L$	200 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500