

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	100 mm
Underläggsplatta	269005 12
Funktionsbredd L ₄	13 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Huvudängd L ₁	20 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skruv för underläggsplatta	269013 2
ISO-kod hållare	SSBCR/L 1616H09
Vändskärsstorlek	9 mm
Skaftmått	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvärning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 12	269005 12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500