

**Soft-Pad-sats 20 delar mjuk, 140×115×5 mm, Kornstorlek: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	557545 1500
GTIN	30051131026002
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Soft-Pad med **tryckfördelande** skumplaststruktur. Belagd med korund (A).
Belagd på 1 sida.

Fördel:

- **Elastisk, ingen veckbildning.**
- **Alla svampar är också lämpliga för våtslipning.**
- **Låg igensättningstendens, ursköljningsbar.**

Användningsdata:

Finslipning av konturer, kanter och på svåråtkomliga ställen, t.ex. förberedelser inför lackering, rengöring. Våt- och torrslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	1500
finhetsgrad	mikrofin
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Bredd	115 mm

höjd	5 mm
Längd	140 mm
Produktnamnsattribut	140×115×5 mm
antal svampar, pads	20
Produktslag	Slipsvamp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		