

STARCKE®**Slippapper (SiC) vattenfast Matador, 230×280 mm, Kornstorlek: 1200****Beställningsdata**

Ordernummer	557500 1200
GTIN	4002748337710
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Mycket starkt och flexibelt latexpapper med likformigt beströdd **kiselkarbid (SiC)**. God kornvidhäftning, stor slipkraft och lång brukstid.

Arkstorlek 230×280 mm.

Användningsdata:

Framför allt för handslipning vid karosseritillverkning, i reparationsverkstäder och lackeringsverkstäder, för slipning och finslipning av lackerade eller spacklade ytor.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	polering
Kornstorlek	1200
tillverkarens beteckning	911 A
Serie	Matador
Slipmedel	Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning	SiC
Slippapper bredd	280 mm
Slippapper längd	230 mm
Produktnamnsattribut	230×280 mm

Produktslag

Slippapper

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Gummislipklots	557600
Stålbryne	556950