

**Digital-manometer, Displayområde: 0-10bar****Beställningsdata**

Ordernummer	080031 0-10
GTIN	4047322540162
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Digital manometer med bakgrundsbelysning i stabilt plasthölje för övervakning och mätning av tryck i torr oljefri tryckluft och giftfria icke frätande gaser.
3-siffrig LCD-display med 7 segment och bakgrundsbelysning.

leveransinnehåll:

Inklusive knappcell CR2032.

OBS!:

Passande knappcell finns under nr 081560 CR2032.

Teknisk beskrivning

Manometers indikeringsområde	0 - 10 bar
Längd	30 mm
Bredd	30 mm
höjd	36,8 mm
anslutningsgänga	1/4 AG tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Hydraulikmanometer