

Mitutoyo

**Vippindikator mätspetsarmlängd 17,4 mm, Mätområde per riktning/
stommens Ø: 0,4/40mm**



Beställningsdata

Ordernummer	436261 0,4/40
GTIN	4946368675688
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförokromning av stommen.

Med 1/100-avläsning.

Mitutoyo – Ädelstenslagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Okänslig för magnetfält.

Användningsdata:

Som exakt jämförelsemätare för kontroll av avvikelser från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp Ø 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 359680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

OBS!:

Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,01 – Avvikelseområde 10 µm, totalt avvikelseområde 13 µm, mätvärdesreverseringsområde 3 µm.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
mätområde per riktning	0,4 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	0,3 N
Mätkulans Ø	2 mm
Höljes-Ø	40 mm
svängområde	2×110 grad
spetslängd	17,4 mm
Norm	DIN 2270
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Tjänster

KalibreringVippindikator Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG	023340 ANALOG

Tillbehör

Centreringshållare Typ	436512
Ledat mätstativ aktionsradie 120 mm	359680 120
Fyrkanthållare för små indikatorer	436510