

**Slippappersats 50 st Hålantal 14, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 557630 120    |
| GTIN         | 4018875919262 |
| Artikelklass | 56V           |

**Beskrivning****Utförande:**

Segt E-papper bestrött med korund (KP508E). Kläms fast på planslipmaskiner.  
Kläms fast på planslipmaskiner.

**Användningsdata:**

Slipning av metall och hårdträ.

**Teknisk beskrivning**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Kornstorlek | 120                         |
| finhetsgrad | medel                       |
| Bredd       | 115 mm                      |
| Längd       | 280 mm                      |
| Produktslag | Slippapper med kardborrband |

**Användardata**

|                               | Lämplighet | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig    |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig    |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig    |                |         |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Stål < 55 HRC | lämplig        |
| Stål < 60 HRC | lämplig        |
| Stål < 67 HRC | lämplig        |
| INOX          | mindre lämplig |
| vått maximal  | mindre lämplig |
| torrt         | lämplig        |