

STARCKE®**Slippappersats 50 st Hålantals 8, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 557576 180 |
| GTIN | 4002748356469 |
| Artikelklass | 56Z |

Beskrivning**Utförande:**

Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). **Baksida med kardborrfäste** för snabba byten och högre rivhållfasthet.

Fördel:

Trä- och lackslipning

- **Mycket god kornvidhäftning – lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.**
- **Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.**
- **Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.**

Användningsdata:

Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|-----------------------------|
| finhetsgrad | fin |
| Kornstorlek | 180 |
| Bredd | 93 mm |
| Längd | 185 mm |
| Produktslag | Slippapper med kardborrband |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |