



Hörselkåpor Peltor™ Optime™ II nackbygel, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	097754 2
GTIN	4046719382651
Artikelklass	04M

Beskrivning

Utförande:

Peltor™ Optime™ II med **nackbygel**. Glider inte samtidigt som anliggningsstrycket hålls på en jämn nivå tack vare bygel i fjäderstål med 2-punktsupphängning. Möjliggör optimal kombination med annan personlig skyddsutrustning. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

SNR-värde (dämpvärde): 31 dB(A)

Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	31 dB(A)
Serie	Peltor™ Optime™
Produktslag	Hörselkåpor

Tillbehör

Förvaringsbox	096920
Svettabsorberare Peltor™ clean	097304

Datablad

Hygienkit för Peltor™ Optime™ II

097733

Bullerindikator NI100

097305