

Garant**Spårstöthållare lång Ø DS 25 mm, för spårbredd m: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290350 12
GTIN	4045197880987
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	161 mm
lämplig för spårbredd m	12 mm
Skruvar	290399 3
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32,56 mm
Mittförskjutning L_3	16,5 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skärhållardiameter D_1	30 mm
Invändig	ja
Skaftlängd L_5	90 mm

Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Fästskruv Typ 3	290399 3
-----------------	----------