

**Garant****Spårstöthållare lång Ø DS 32 mm, för spårbredd m: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290353 6
GTIN	4045197881021
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Skrubar	290399 2
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	17,49 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	17,85 mm
lämplig för spårbredd m	6 mm
lämplig för spårbredd m	8 mm
Effektiv längd $L_1$	81 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter $D_1$	16 mm

Invändig	ja
Skaftlängd L <sub>s</sub>	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

---

## Tillbehör

Fästskruv Typ 2	290399 2
-----------------	----------