



Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F, 40 mm × 25 m, Kornstorlek: 80



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 557730 80 |
| GTIN | 4018875186855 |
| Artikelklass | 56V |

Beskrivning

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid.

Längd 50 m, förpackning **med inbyggd avrivningskniv**.

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivs av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. Förpackning **med inbyggd avrivningskniv**.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|------------------|
| Kornstorlek | 80 |
| finhetsgrad | grov |
| Slipmedel | Normalkorund (A) |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Ekonomirullar bredd | 40 mm |

| | |
|----------------------|--------------|
| Ekonomirullar längd | 25 m |
| Produktnamnsattribut | 40 mm × 25 m |
| Produktslag | Slipduk |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |