

**Garant****Spårfoghållare standard Ø DS 32 mm, för spårbredd m: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290358 12
GTIN	4045197881236
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	32,56 mm
lämplig för spårbredd m	12 mm
Effektiv längd $L_1$	104 mm
Skruvar	290399 3
Mittförskjutning $L_3$	16,5 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skärhållardiameter $D_1$	30 mm
Invändig	ja

Skaftlängd L <sub>s</sub>	100 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

---

## Tillbehör

Fästskruv Typ 3	290399 3
-----------------	----------