



Studsfri hammare med kopparslag Hickoryskaft, huvud-Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	754810 40
GTIN	7610733269631
Artikelklass	73B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästkon och krage för infästning av slag. Slag av koppar. Med skaft av amerikansk hickory.

Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekyl.

Användningsdata:

För kraftiga och precisa slag eller skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754760.

Reservskaft av hickory se nr 754840.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	335 mm
totallängd	380 mm
huvud-Ø	40 mm
huvudlängd med slag	121 mm
Material skaft	Hickoryträ
vikt	1,34 kg
Material hus	Stål
Serie	PB 306 Cu

Material insats	Koppar
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats kopparplan huvud-Ø 40 mm	754760 40
---------------------------------------	-----------