

**Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F, 100 mm × 50 m, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 557840 120    |
| GTIN         | 4018875205747 |
| Artikelklass | 56V           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. **Längd 50 m**, förpackning **med inbyggd avrivningskniv**.

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. Förpackning **utan avrivningskniv**.

**Användningsdata:**

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| finhetsgrad            | medel            |
| Kornstorlek            | 120              |
| Slipmedel              | Normalkorund (A) |
| Slipmedlets beteckning | A                |
| Ekonomirullar bredd    | 100 mm           |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ekonomirullar längd  | 50 m          |
| Produktnamnsattribut | 100 mm × 50 m |
| Produktslag          | Slipduk       |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | lämplig        |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | mindre lämplig |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |