



Insex-elektronikskruvmejsel, sexkant: 2mm



Beställningsdata

Ordernummer	627490 2
GTIN	7610733268405
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kapp** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Teknisk beskrivning

totallängd	173 mm
sexkant	2 mm
klinglängd	80 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Vridbar kåpa	ja
Klotformat huvud	nej
Produktslag	Skruvmejslar