



Insex-elektronikskruvmejsel, sexkant: 3mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 627490 3 |
| GTIN | 7610733268429 |
| Artikelklass | 63D |

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kapp** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|---------------|
| totallängd | 191 mm |
| sexkant | 3 mm |
| klinglängd | 100 mm |
| Drivprofil | Sexkantnyckel |
| Vridbar kåpa | ja |
| Klotformat huvud | nej |
| Produktslag | Skruvmejslar |