



Moment-mejselsortiment, 8 delar med skala, hållare för utbytbara klingor, ESD, maximalt vridmoment: 50cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659919 50
GTIN	7610733269488
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd). Önskat åtdragningsmoment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala. Verktygsgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Innehåll:

Momentmejslar: 1 st

3 klingor för spårskruv / Phillips (nr 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1

2 insexklingor (nr. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 klingor för Torx®-skruvar (nr. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

Teknisk beskrivning

momentintervall	0,1 - 0,5 Nm
-----------------	--------------

maximalt vridmoment	50 cNm
skalgradering 1 delstreck =	1 cNm
momentintervall	10 - 50 cNm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Kalibrering	O1
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Mätteknik	mekanisk
Dragriktning	Högerdragning
Anslutningsform	utbytbar klinga
omkopplingsbar avläsning	cNm
Utlösningsvärdets justerbarhet	ställbar
Loggbara data	nej
Feedback	utlösande
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
Inställning av utlösningsvärdet	med inställningsskala
visning	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	106 mm
mätmetod	vridmoment
tillverkarens beteckning	MecaTorque ESD
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tillbehör

Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 3 669605 3

Klinga för Pozidriv-skruvar Typ 1 669608 1

Klinga för insexskruvar Typ 1 669606 1

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST"
maximalt vridmoment 2 Nm 654300 2

Klinga för insexskruvar Typ 2 669606 2

Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 1 669605 1

Klinga för Torx®-skruvar Typ 2 669607 2

Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 2 669605 2

Klinga för Torx®-skruvar Typ 1 669607 1